



Dvokraki snemalnik, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880100 1
GTIN	4021176009433
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima snemalnima krakoma (**za zunanja in notranja snemanja**). Snemalna kraka sta pomična vzdolž traverze za prilagajanje različnim \varnothing obdelovanca. Traverza in snemalna kraka iz kakovostnega orodnega jekla; močno vreteno z dvostransko konico vretena (krogla in konica).

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov itd. Pri art. 880100 vel. 5 se lahko vpenjalna globina 400 mm (normalna) z prestavitvijo rok poveča do 700 mm.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 30 - 90 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 70 - 140 mm

Vpenjalna globina do: 100 mm

Moč: 4,5 t

Tehnični opis

Vpenjalna globina do	100 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	70 - 140 mm
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	30 - 90 mm

Moč	4,5 t
Število kavljev	2
Maksimalni vrtilni moment	80 Nm
Zunanji 6-kotnik	17 mm
Masa	1,305 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik

Pribor

Nadomestno pritisko vreteno Tip 1	880150 1
Nadomestni snemalni kraki (3 kos) Tip/globina vpenjanja 1/100 mm	880220 1/100
Nadomestni snemalni kraki, par Tip/globina vpenjanja 1/100 mm	880200 1/100
Podaljšani snemalni krak, par Tip/globina vpenjanja 1/200 mm	880300 1/200