

3M**Trak za namestitev s pritiskom ob površino DUAL-LOCK™, Tip: SJ354****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083692 SJ354
GTIN	4054596308305
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Ponovno ločljivi pritrdilni sistemi 3M™ so alternativa tradicionalnim metodam spajanja, kot so vijaki, kovice, žebliji ali vpenjala.

DUAL-LOCK za **večjo natezno trdnost, enostavno in hitro odpiranje** – preprosto odlepите od koluta in odstranite zgornjo zaščitno plast.

Tehnični opis

Širina	25 mm
Barva	črna
Dolžina	2,5 m
Debelina	5,7 mm
Oznaka proizvajalca	SJ354
Število vnovičnih uporab	1000
Lepilna masa	Sintetični kavčuk

Področje uporabe	Notranje področje
temperaturna obstojnost do	-30 - 70 °C
Temperatura skladiščenja	20 °C
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Vrsta lepilnega traku	Samopritrdilni trakovi
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 °C
Vrsta izdelka	Lepilni trak