


3M**Lepilni trak VHB™ Power, Oznaka proizvajalca: GPH****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in toplom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

GPH#110GF za kovine, visoke temperature in pred prašnim barvanjem. **19 mm x 3 m.**

Uporaba:

Primeren za kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramiko in mnoge umetne mase. Za notranje in zunanje področje.

Dolžina: 3 m

Širina: 19 mm

Barva: siva

Kratkotrajna temperaturna odpornost do: 230 °C

Dolgotrajna temperaturna odpornost do: 150 °C

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	GPH-110GF
Debelina	1,1 mm

Širina	19 mm
Barva	siva
Dolžina	3 m
Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Število lepilnih trakov	1
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 - 65 %
Temperatura skladiščenja	16 - 25 °C
Lepilna moč na jeklu	3,7 N/mm
Raztegljivost	300 %
temperaturna obstojnost do	150 °C
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Montaža
Nosilni material	PE
Lepilna masa	Akriat
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Posebnosti	prilagodljivost
Posebnosti	blaženje
Posebnosti	strižna trdnost
Posebnosti	odpornost proti visokim temperaturam
Minimalni rok trajanja	24 mesec