

3M**Lepilni trak VHB™ Power, Oznaka proizvajalca: 5952F****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083785 5952F
GTIN	4054596308589
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in toplom. Odlično tesnjenje, duši vibracije. Za površine, ki jih je težko lepiti.

Uporaba:

Primeren za kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramiko in mnoge umetne mase. Za notranje in zunanje področje.

Dolžina: 11 m

Širina: 19 mm

Barva: črna

Kratkotrajna temperaturna odpornost do: 150 °C

Dolgotrajna temperaturna odpornost do: 90 °C

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	5952F
Debelina	1,1 mm
Dolžina	11 m
Barva	siva

Širina	19 mm
Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Raztegljivost	300 %
Lepilna moč na jeklu	5,5 N/mm
Posebnosti	blaženje
Posebnosti	prilagodljivost
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Število lepilnih trakov	1
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Nosilni material	PE
Lepilna masa	Akrilat
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Pritrditev
temperaturna obstojnost do	120 - 150 °C