

3M**Lepilni trak VHB™ Power, Oznaka proizvajalca: 4991F****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083785 4991F
GTIN	4054596308541
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in topilom. Odlično tesnjenje, duši vibracije. Zelo dober oprijem na vseh materialih, za univerzalno uporabo.

Uporaba:

Primeren za kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramiko in mnoge umetne mase. Za notranje in zunanje področje.

Dolžina: 5,5 m

Širina: 19 mm

Barva: siva

Kratkotrajna temperaturna odpornost do: 150 °C

Dolgotrajna temperaturna odpornost do: 90 °C

Tehnični opis

Debelina	2,3 mm
Širina	19 mm
Oznaka proizvajalca	4991F

Barva	siva
Dolžina	5,5 m
Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Raztegljivost	300 %
Nosilni material	PE
Uporaba	Notranje in zunanje področje
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Maskiranje
Lepilna moč na jeklu	4,5 N/mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
temperaturna obstojnost do	90 - 150 °C
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Število lepilnih trakov	1
Lepilna masa	Akriat
Posebnosti	blaženje
Posebnosti	prilagodljivost
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Minimalni rok trajanja	12 mesec