

**3M****Lepilni trak VHB™ Power, Oznaka proizvajalca: 5962F****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083785 5962F
GTIN	4054596308619
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**Dvostranski** visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in topilom. Odlično tesnjenje, duši vibracije. Izredno primeren za nizkoenergijske površine, prašno lakirane površine, umetne mase in steklo.

**Uporaba:**

Primeren za kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramiko in mnoge umetne mase. Za notranje in zunanje področje.

Dolžina: 8 m

Širina: 19 mm

Barva: črna

Kratkotrajna temperaturna odpornost do: 150 °C

Dolgotrajna temperaturna odpornost do: 90 °C

**Tehnični opis**

Oznaka proizvajalca	5962F
Dolžina	8 m
Debelina	1,6 mm

Barva	siva
Širina	19 mm
Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Nosilni material	PE
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Število lepilnih trakov	1
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Lepilna moč na jeklu	5,5 N/mm
Lepilna masa	Akrlat
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
temperaturna obstojnost do	120 - 150 °C
Posebnosti	blaženje
Posebnosti	prilagodljivost
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Pritrditev
Raztegljivost	300 %