

3M**Lepilni trak iz aluminija, Širina×dolžina (mm×m): 25X55**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083635 25X55
GTIN	50051125853458
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Mehek lepilni trak iz aluminija je primeren za galvaniziranje, odbija toploto in svetlobo ter je odporen proti vremenskim vplivom in kemikalijam.

3M™ 431 se ponaša z izjemnimi lastnostmi tesnjenja zaradi dobre zaščite pred vlago in omogoča preprosto dolgotrajno uporabo.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Dolžina	55 m
Oznaka proizvajalca	431
Barva	srebrna
Širina	25 mm
Debelina	0,09 mm

Črtalo na voljo	ne
Temperatura skladiščenja	20 °C
Natezna trdnost	3,38 N/mm
Nosilni material	Aluminij
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Raztegljivost	5 %
temperaturna obstojnost do	-55 - 155 °C
Lepilna masa	Akriat
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Uporaba	Oplaščenje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Robljenje
Uporaba	Zaščita
Lepilna moč na jeklu	0,44 N/mm
Vrsta izdelka	Lepilni trak