

3M**Lepilni trak VHB™ Power, Oznaka proizvajalca: 4910F****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in toplom. Odlično tesnjenje, duši vibracije. Izredno primeren za prozorne spoje in materiale, kot je steklo.

Uporaba:

Primeren za kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramiko in mnoge umetne mase. Za notranje in zunanje področje.

Dolžina: 11 m

Širina: 19 mm

Barva: prozoren

Kratkotrajna temperaturna odpornost do: 150 °C

Dolgotrajna temperaturna odpornost do: 90 °C

Tehnični opis

Barva	prozoren
Širina	19 mm

Oznaka proizvajalca	9410F
Dolžina	11 m
Debelina	1 mm
Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Lepilna masa	Akrilat
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Posebnosti	prilagodljivost
Posebnosti	blaženje
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Montaža
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Raztegljivost	300 %
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Število lepilnih trakov	1
Nosilni material	PE
temperaturna obstojnost do	90 - 150 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Lepilna moč na jeklu	2,6 N/mm