

**Trikraki snemalnik, Tip: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	880130 20
GTIN	4021176013706
Razred artikla	83U

Opis**Izvedba:**

Z obrnljivima snemalnima krakoma (**za zunanja in notranja snemanja**). Snemalna kraka sta pomična vzdolž traverze za prilagajanje različnim Ø obdelovanca. Traverza in snemalna kraka iz kakovostnega orodnega jekla; močno vreteno z dvostransko konico vretena (krogla in konica).

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov itd. Pri art. 880100 vel. 5 se lahko vpenjalna globina 400 mm (normalna) z prestavitvijo rok poveča do 700 mm.

Tehnični opis

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	35 - 200 mm
Vpenjalna globina do	150 mm
Moč	7 t
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	100 - 260 mm
Oznaka proizvajalca	30
Število kavljev	3

Zunanji 6-kotnik	22 mm
Maksimalni vrtilni moment	150 Nm
Masa	4,14 kg
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik

Pribor

Nadomestno pritisko vreteno Tip 2	880150 2
Nadomestni snemalni kraki, par Tip/globina vpenjanja 2/150 mm	880200 2/150
Nadomestni snemalni kraki (3 kos) Tip/globina vpenjanja 2/150 mm	880220 2/150
Podaljšani snemalni kraki, (3 kosi) Tip/globina vpenjanja 2/300 mm	880320 2/300