

**Garant****Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, levi, Ø DC: 11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268464 11
GTIN	4045197975218
Razred artikla	21X

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Cilindrično držalo.

**Uporaba:**

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

**Napotek:**

- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 32
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	16,5 mm
Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,27 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 0602..
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500