

Garant**Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, levi, Ø DC: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268464 18
GTIN	4045197975225
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Cilindrično držalo.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Nazivni Ø D	18 mm
Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,33 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 0903..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 34
Uporabna dolžina L ₁	27 mm
Ø držala D _s	25 mm
Celotna dolžina L	135 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500