

**Garant****Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, levi, Ø DC: 26mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268464 26
GTIN	4045197975232
Razred artikla	21X

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Cilindrično držalo.

**Uporaba:**

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

**Napotek:**

- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	39 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 1305..
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Nazivni Ø D	26 mm
Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,33 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 36
Celotna dolžina L	180 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke  
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600