

**Strojni primež, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	863600 200
GTIN	4027474528942
Razred artikla	86F

Opis**Izvedba:**

Posebej močna izvedba. Krak iz zelo trdnega poboljšanelega jekla, pocinkan. Široke čeljusti s prizmo; ojačani ročaji z varnim zglobnim vodilom in skrito vzmetjo za razpiranje. Vreteno s trapeznim navojem, šestkotno matico in vzvodom. S ploščatimi čeljustmi (brez prizme) posebej za instalaterje za ukrivljanje cevi.

Rezervni del:

Rezervno vreteno art. 863700. Za nadomestne dele. Veliki ročni bati za piljenje z navedbami.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	50 mm
celotna dolžina	200 mm
Širina čeljusti	80 mm
Vrsta izdelka	Ročni primež

Pribor

Vreteno Tip 160+200

863700 160+200