



## Akumulatorski 2-stopenjski vrtni vijačnik, Tip: 71132064



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070205 71132064
GTIN	4014586885568
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

#### Akumulatorski vrtni vijačnik

- za precizne rezultate vrtnja in vijačenja.
- Brezstopenjska elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Izredno zmogljivi Li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napoljenosti.

Zmogljiv 2-stopenjski akumulatorski vijačnik, 12 V/3 Ah.

Mehanski izklop vrtilnega momenta, nastavljen v 17 stopnjah, dodatna vrtna stopnja.

#### Standard:

- 2-stopenjski akumulatorski vrtni vijačnik.
- Kratka izvedba 180 mm.
- Elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.

#### Prednosti:

17-stopenjska nastavitve vrtilnega momenta.

**Obseg dobave:**

**Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.**

Vklj. z vrtalno glavo, zaponko za pas in transportnim kovčkom.

**Napotek:**

Primerne osnovne garniture (vsebujejo nadomestni akumulator in polnilnik akumulatorjev) najdete pod št. 073832.

## Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	ABSU 12 SELECT
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1 - 10 mm
Tipična uporaba	Strong
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Masa	1,2 kg
Napetost akumulatorja	12 V
Največji vrtilni moment v mehko	14 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 12 V
Maksimalni vrtilni moment v trdo	20 Nm
Pakiranje	Transportni kovček
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1300 min <sup>-1</sup>
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	400 min <sup>-1</sup>
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18 V, 2-stopenjsko

USP2

Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5–13, v transportnem kovčku

---

**Pribor**

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE12 V

073837 FE12

Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 9260431701

073832 9260431701