



Trikraki snemalnik, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880130 3
GTIN	4021176013546
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima snemalnima krakoma **(za zunanja in notranja snemanja)**. Snemalna kraka sta pomična vzdolž traverze za prilagajanje različnim \varnothing obdelovanca. Traverza in snemalna kraka iz kakovostnega orodnega jekla; močno vreteno z dvostransko konico vretena (krogla in konica).

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov itd. Pri art. 880100 vel. 5 se lahko vpenjalna globina 400 mm (normalna) z prestavitvijo rok poveča do 700 mm.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 46 - 250 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 180 - 340 mm

Vpenjalna globina do: 200 mm

Moč: 10 t

Tehnični opis

Vpenjalna globina do	200 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	180 - 340 mm
Moč	10 t

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	46 - 250 mm
Zunanji 6-kotnik	27 mm
Maksimalni vrtilni moment	250 Nm
Število kavljev	3
Masa	9,615 kg
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik

Pribor

Nadomestni snemalni kraki (3 kos) Tip/globina vpenjanja 3/200 mm	880220 3/200
Nadomestni snemalni kraki, par Tip/globina vpenjanja 3/200 mm	880200 3/200
Nadomestno pritiskno vreteno Tip 3	880150 3
Podaljšani snemalni kraki, (3 kosi) Tip/globina vpenjanja 4/500 mm	880320 4/500