

Garant**Polirni disk, zrnatost 80 (SiC), Ø plošče × debelina plošče: 100X20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	552012 100X20
GTIN	4045197975263
Razred artikla	51G

Opis**Izvedba:**

Viskoelastični polirni diski iz poliuretana z brusnimi zrni iz silicijevega karbida.

Uporaba:

Za izboljšanje kakovosti površine, brušenje učinkov in rahlo posnemanje zarobka. Mehko, elastično poliuretansko vezivo omogoča dobro prilagodljivost obdelovancu.

Napotek:

Druge mere in zrnatosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	3820 min ⁻¹
Debelina plošče	20
Ø plošče	100 mm
Ø izvrtine	25 mm
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Vrsta izdelka	Polirni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1-2

556380 1-2