

Garant**Polirni disk, zrnatost 80 (SiC), Ø plošče × debelina plošče: 150X20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	552012 150X20
GTIN	4045197975270
Razred artikla	51G

Opis

Izvedba:

Viskoelastični polirni diski iz poliuretana z brusnimi zrni iz silicijevega karbida.

Uporaba:

Za izboljšanje kakovosti površine, brušenje učinkov in rahlo posnemanje zarobka. Mehko, elastično poliuretansko vezivo omogoča dobro prilagodljivost obdelovancu.

Napotek:

Druge mere in zrnatosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Ø plošče	150 mm
Maksimalno število vrtljajev	2550 min ⁻¹
Debelina plošče	20
Ø izvrtine	25 mm
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Vrsta izdelka	Polirni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1-2

556380 1-2