



## Premi brusilnik Akumulatorska, Tip: 71230162



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- Prašno odporen in zmogljiv akumulatorski premi brusilnik.
- EC-motor brez ščetk, brez vzdrževanja, z inovativnimi hladilnimi rebri za optimalno odvajanje toplote vklj. s temperaturnim nadzorom.
- Izredno primerno za vse vrste uporabe. Optimalno število vrtljajev, prilagojeno na številna brusna sredstva in materiale z brezstopenjsko, elektronsko izbiro vrtljajev.
- Maksimalni napredek pri delu z li-ionskimi akumulatorji FEIN HighPower. Zmogljive akumulatorske celice s trajno visokim tokom in 75 odstotkov večjim tokom.
- Zelo miren tek in delovanje brez vibracij zaradi posebej uležajenega, od ohišja ločenega motorja in 4 dodatnih blažilnikov vibracij.
- Obsežna zaščita uporabnika: mehki zagon, zaščita pred ponovnim zagonom, elektronska zaščita pred preobremenitvijo.
- Prašno zaščitena, ločena elektronika motorja v predelu ročaja.

Kompaktno s kratkim vratom vretena.

#### Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- EC-motor brez ščetk, brez vzdrževanja, z inovativnimi hladilnimi rebri za optimalno segrevanje vklj. s temperaturnim nadzorom.
- Maksimalni napredek pri delu z Li-ionskimi akumulatorji FEIN HighPower. Zmogljive akumulatorske celice s trajno visokim tokom in 75 % večjim tokom.
- Zelo miren tek in delovanje brez vibracij zaradi posebej uležajenega, od ohišja ločenega motorja in 4 dodatnih blažilnikov vibracij.

- **Obsežna zaščita uporabnika: mehki zagon, zaščita pred ponovnim zagonom, elektronska zaščita pred preobremenitvijo.**
- **Prašno zaščitena, ločena elektronika motorja v predelu ročaja.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno stročnico Ø 6 mm, po 1 viličastim ključem ZK 13 IN ZK 17, transportnim kovčkom. **Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.** Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073834 – 073845.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073834 naprej. Premi brusilniki so primerni za uporabo rezkalnih čepov do Ø 12 mm.

## Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	AGSZ 18-280 BL Select
Napetost akumulatorja	18 V
Območje števila vrtljajev	9000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Masa	1,4 kg
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	8 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Izvedba motorja	Brez ščetk
Elektronska izbira vrtljajev	da
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

## Pribor

Vpenjalne stročnice za preme brusilnike Ø vpenjalne stročnice 6 mm

077268 6

Vpenjalne stročnice za preme brusilnike Ø vpenjalne  
stročnice 8 mm

077268 8

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost  
akumulatorja FE18 V

073837 FE18

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost  
akumulatorja FE12 V

073837 FE12