



Dvokraki snemalnik, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880100 3
GTIN	4021176009686
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima snemalnima krakoma (**za zunanja in notranja snemanja**). Snemalna kraka sta pomična vzdolž traverze za prilagajanje različnim \varnothing obdelovanca. Traverza in snemalna kraka iz kakovostnega orodnega jekla; močno vreteno z dvostransko konico vretena (krogla in konica).

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov itd. Pri art. 880100 vel. 5 se lahko vpenjalna globina 400 mm (normalna) z prestavitvijo rok poveča do 700 mm.

Vpenjalna širina pri zunanem snemanju: 65 - 250 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 180 - 340 mm

Vpenjalna globina do: 200 mm

Moč: 8,5 t

Tehnični opis

Moč	8,5 t
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	180 - 340 mm
Vpenjalna globina do	200 mm

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	65 - 250 mm
Maksimalni vrtilni moment	300 Nm
Število kavljev	2
Zunanji 6-kotnik	27 mm
Masa	7,12 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik

Pribor

Podaljšani snemalni krak, par Tip/globina vpenjanja 3/300 mm	880300 3/300
Nadomestni snemalni kraki, par Tip/globina vpenjanja 3/200 mm	880200 3/200
Nadomestno pritiskno vreteno Tip 3	880150 3
Nadomestni snemalni kraki (3 kos) Tip/globina vpenjanja 3/200 mm	880220 3/200
Podaljšani snemalni krak, par Tip/globina vpenjanja 4/500 mm	880300 4/500