



Trikraki snemalnik, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880130 6
GTIN	4021176006203
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima snemalnima krakoma (**za zunanja in notranja snemanja**). Snemalna kraka sta pomična vzdolž traverze za prilagajanje različnim \varnothing obdelovanca. Traverza in snemalna kraka iz kakovostnega orodnega jekla; močno vreteno z dvostransko konico vretena (krogla in konica).

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov itd. Pri art. 880100 vel. 5 se lahko vpenjalna globina 400 mm (normalna) z prestavitvijo rok poveča do 700 mm.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 220 - 650 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 290 - 740 mm

Vpenjalna globina do: 200 mm

Moč: 20 t

Tehnični opis

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	220 - 650 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	290 - 740 mm
Moč	20 t

Vpenjalna globina do	200 mm
Število kavljev	3
Zunanji 6-kotnik	41 mm
Maksimalni vrtilni moment	650 Nm
Masa	25 kg
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik

Pribor

Hidravlično vreteno Tip 2	880170 2
Nadomestni snemalni kraki, par Tip/globina vpenjanja 3/200 mm	880200 3/200
Nadomestni snemalni kraki (3 kos) Tip/globina vpenjanja 3/200 mm	880220 3/200
Podaljšani snemalni kraki, (3 kosi) Tip/globina vpenjanja 4/500 mm	880320 4/500