



Akumulatorski udarni vrtni vijačnik, Tip: M12FPD2XK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
- Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Kovinska hitrovpenjalna vrtna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
- LED osvetlitev delovnega območja.
- Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.

Akumulatorski kompaktni vrtni vijačnik FUEL™ z vijačenjem 6v1. Sistem s snemljivo vrtno glavo s 3 nastavki za največjo prilagodljivost.

Prednosti:

Vijačenje 6 v 1.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom (HD-kovček) in zaponko za pas, 13 mm hitrovpenjalno vrtno glavo za hitro zamenjavo, ekscentričnim nastavkom in kotnim nastavkom za vijačenje.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 – 073816, 073827 in 073840.

Ustrezen modul za sledenje Bluetooth je na voljo pod 070103 BTT-1.

Tehnični opis

Masa	1,2 kg
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1700 min ⁻¹
Izvedba motorja	FUEL™
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Tipična uporaba	Strong
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm
Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni vrtilni moment	37 Nm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtnjem	30,8 m/s ²
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Oznaka proizvajalca	M12FPDXKIT-202X
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtnja	< 2,5 m/s ²
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	les
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Zid

Vrsta izdelka

Udarni vrtni vijačniki

Pribor

Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12

073814 MB12

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C

073840 M1218C

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC

073840 M1218FC