



Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik, VDE izolirani 17-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	633995 6
GTIN	4013288190970
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Garnitura nasadnih ključev **v celoti izolirana za napetost do 1000 V** v skladu z **DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M3,5–M12.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, VDE izolirani: 14 kos vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Podaljški, VDE izolirani: 91 mm in 166 mm

Raglja, VDE izolirana: 1 kos

Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprijemalno zadrgo

Material: krom-molibdenovo jeklo

Višina: 60 mm

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 6-19 mm

Tehnični opis

Število delov	17
---------------	----

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	6-19 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Oznaka proizvajalca	8100 SB VDE 1
Standard	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Material	krom-molibdenovo jeklo
Pakiranje	Tekstilna torbica, samopritrdilno zapiranje
Dolžina	300 mm
Širina	180 mm
Višina	60 mm
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem