

Garant**VCGT 050102, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Razred artikla	211

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 m/min
Glavna uporaba	N
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	AF
Zvrst	HU7315-1
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Prevleka	neprevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 050102
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje