

 KOMET

**TOHX 090202, leva, W30, Zvrst: BK6425**


## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268881 BK6425 |
| GTIN                  | 4047109224933 |
| Razred artikla        | 24T           |

## Opis

TOHX 090202, leva BK6425 Zvrst: BK6425

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

## Tehnični opis

|  |                 |
|--|-----------------|
| Glavna uporaba                           | P               |
| Podajanje $f$                            | 0,1 - 0,3 mm/v  |
| Rezalni pogoji                           | rahlo prekinjen |
| Globina reza $a_p$                       | 0,5 - 1,5 mm    |
| Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo | 120 - 180 m/min |
| Dodatna uporaba                          | M               |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave      | fina obdelava   |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo  | 120 - 300 m/min |
| Rezalni material                         | HM              |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Zvrst                             | BK6425                                  |
| Lomilec odrezkov                  | G12                                     |
| Radij rezila                      | 0,2 mm                                  |
| Prevleka                          | prevlečeni                              |
| ISO-oznaka obračalne ploščice     | TOHX 090202 L                           |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3                                       |
| Značilnost blagovnega imena       | W30                                     |
| Cepilni kot                       | 12 stopinj                              |
| Vrsta izdelka                     | Obračalna rezalna ploščica za struženje |