



WOHX 08T302, desna, W00, Zvrst: K10

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268905 K10
GTIN	4047109056442
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 08T302, desna K10 Zvrst: K10
 Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 m/min
 Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 300 - 500 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	K
Zvrst	K10
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	300 - 500 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Dodatna uporaba	N

Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 08T302 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W00
Cepilni kot	20 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje