


**WOHX 100504, desna, W01, Zvrst: P25M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268906 P25M
GTIN	4047109057463
Razred artikla	24T

**Opis**

WOHX 100504, desna P25M Zvrst: P25M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Zvrst	P25M
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Dodatna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 100504 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W01
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje