

 KOMET**WOHX 02T001, leva, W00, Zvrst: BK6440**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268911 BK6440
GTIN	4047109226364
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 02T001, leva BK6440 Zvrst: BK6440

Globina reza a_p : 0,5 - 1,2 mmPodajanje f : 0,05 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 240 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 80 - 160 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	80 - 160 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 1,2 mm
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 240 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM

Radij rezila	0,1 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Zvrst	BK6440
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 02T001 L
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W00
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje