


**WOHX 05T302, leva, W01, Zvrst: P25M**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268912 P25M
GTIN	4047109056718
Razred artikla	24T

**Opis**

WOHX 05T302, leva P25M Zvrst: P25M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Zvrst	P25M
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 05T302 L
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W01
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje