

 KOMET**TOHX 140305, leva, W30, Zvrst: BK8425**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268884 BK8425
GTIN	4047109180185
Razred artikla	24T

## Opis

TOHX 140305, leva BK8425 Zvrst: BK8425

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 260 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 160 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	120 - 160 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	BK8425
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 260 m/min
Dodatna uporaba	M
Lomilec odrezkov	G12

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,5 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 140305 L
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje