



WOHX 080402, leva, W01, Zvrst: P25M

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268918 P25M
GTIN	4047109057197
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 080402, leva P25M Zvrst: P25M

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Zvrst	P25M
Dodatna uporaba	M

Radij rezila	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 080402 L
Značilnost blagovnega imena	W01
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje