

 KOMET**TOHX 090204, nevtralna, W30, Zvrst: P25M**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268887 P25M
GTIN	4047109036826
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090204, nevtralna P25M Zvrst: P25M

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Rezalni material	HM

Zvrst	P25M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Dodatna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 090204 N
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	0 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje