


DOHT 070202, desna, W60, Zvrst: BK6425

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268855 BK6425
GTIN	4047109225251
Razred artikla	24T

Opis

DOHT 070202, desna BK6425 Zvrst: BK6425

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 100 - 180 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	100 - 180 m/min
Zvrst	BK6425
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	DOHT 070202 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	W60
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje