

 KOMET**TOHX 090204, nevtralna, W30, Zvrst: K10**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268887 K10
GTIN	4047109036666
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090204, nevtralna K10 Zvrst: K10
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 m/min
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 300 - 500 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	300 - 500 m/min
Dodatna uporaba	N
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	K10
Glavna uporaba	K

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 090204 N
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	0 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje