


TOHX 06T103, nevtralna, W30, Zvrst: BK8425

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 06T103, nevtralna BK8425 Zvrst: BK8425

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 260 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 160 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,3 mm
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 260 m/min
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 160 m/min
Zvrst	BK8425
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 06T103 N
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	0 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje