


**TOHX 140305, leva, W30, Zvrst: K10**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268885 K10
GTIN	4047109062979
Razred artikla	24T

**Opis**

TOHX 140305, leva K10 Zvrst: K10

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 200 m/min

Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 300 - 500 m/min

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	200 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	300 - 500 m/min
Rezalni material	HM
Dodatna uporaba	N
Glavna uporaba	K
Zvrst	K10
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 140305 L
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	20 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje