

 KOMET**TOHX 140305, nevtralna, W30, Zvrst: P25M**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Razred artikla	24T

## Opis

TOHX 140305, nevtralna P25M Zvrst: P25M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,5 mm
Zvrst	P25M
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	G06
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Dodatna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 140305 N
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	0 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje