

 KOMET

DOHT 070202, nevtralna, W79, Zvrst: BK6425


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Razred artikla	24T

Opis

DOHT 070202, nevtralna BK6425 Zvrst: BK6425

 Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

 Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

 Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 100 - 180 m/min

Tehnični opis

Dodatna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Zvrst	BK6425
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	100 - 180 m/min
Glavna uporaba	P

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DOHT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	W79
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje