

 KOMET**TOHX 140305, nevtralna, W30, Zvrst: BK8425****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 140305, nevtralna BK8425 Zvrst: BK8425

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 260 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 160 m/min**Tehnični opis**

Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 260 m/min
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	BK8425
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 160 m/min

Lomilec odrezkov	G06
Radij rezila	0,5 mm
Dodatna uporaba	M
Glavna uporaba	P
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 140305 N
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	0 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje