


 KOMET

**WNHX 08T302, desna, W04, Zvrst: P25**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268890 P25
GTIN	4047109072725
Razred artikla	24T

## Opis

WNHX 08T302, desna P25 Zvrst: P25

 Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

 Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v

 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

 Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 100 - 180 m/min

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Zvrst	P25
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	100 - 180 m/min

Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Dodatna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNHX 08T302 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W04
Cepilni kot	18 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje