

**WOHX 10T304, leva, W00, Zvrst: P25M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268921 P25M
GTIN	4047109056480
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 10T304, leva P25M Zvrst: P25M

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Dodatna uporaba	M
Zvrst	P25M
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 10T304 L
Značilnost blagovnega imena	W00
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje