

**WOHX 10T304, leva, W00, Zvrst: P25M****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268922 P25M |
| GTIN | 4047109056510 |
| Razred artikla | 24T |

Opis

WOHX 10T304, leva P25M Zvrst: P25M

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------|
| Podajanje f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo | 120 - 180 m/min |
| Globina reza a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Zvrst | P25M |
| Glavna uporaba | P |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 120 - 300 m/min |
| Dodatna uporaba | M |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |

| | |
|-------------------------------|---|
| Radij rezila | 0,4 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WOHX 10T304 L |
| Značilnost blagovnega imena | W00 |
| Cepilni kot | 12 stopinj |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |