


 KOMET**WOHX 08T302, leva, W00, Zvrst: K10**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268920 K10
GTIN	4047109056268
Razred artikla	24T

## Opis

WOHX 08T302, leva K10 Zvrst: K10

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 200 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 300 - 500 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	300 - 500 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Dodatna uporaba	N
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	K

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	200 m/min
Lomilec odrezkov	G12
Zvrst	K10
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 08T302 L
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W00
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje