



WOHX 06T302, desna, W01, Zvrst: P25M

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268900 P25M
GTIN	4047109057111
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 06T302, desna P25M Zvrst: P25M

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	P25M
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Dodatna uporaba	M
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 06T302 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W01
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje