



WOHX 02T001, desna, W00, Zvrst: P40

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268894 P40
GTIN	4047109055339
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 02T001, desna P40 Zvrst: P40
 Globina reza a_p : 0,5 - 1,2 mm
 Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 220 m/min
 Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 80 - 160 m/min

Tehnični opis

Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 220 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	80 - 160 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 1,2 mm
Radij rezila	0,1 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v

Zvrst	P40
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 02T001 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W00
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje