

 KOMET**DOHT 11T304, nevtralna, W79, Zvrst: BK6425**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Razred artikla	24T

## Opis

DOHT 11T304, nevtralna BK6425 Zvrst: BK6425

Podajanje f: 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 100 - 180 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	G06
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	100 - 180 m/min
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Glavna uporaba	P
Zvrst	BK6425
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DOHT 11T304 N
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	W79
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje