


 KOMET

WOHX 08T302, desna, W00, Zvrst: P25M


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268903 P25M
GTIN	4047109072633
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 08T302, desna P25M Zvrst: P25M

 Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

 Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

 Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	G06
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	P25M
Radij rezila	0,2 mm
Dodatna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 08T302 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W00
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje