

 KOMET**WOHX 080402, desna, W01, Zvrst: BK6425**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268902 BK6425
GTIN	4047109224179
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 080402, desna BK6425 Zvrst: BK6425

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Zvrst	BK6425
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Lomilec odrezkov	G12
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Dodatna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 080402 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W01
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje