

 KOMET**TOGX 06T102, nevtralna, W57, Zvrst: BK8430**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268863 BK8430
GTIN	4047109201484
Razred artikla	24T

Opis

TOGX 06T102, nevtralna BK8430 Zvrst: BK8430

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Zvrst	BK8430

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOGX 06T102
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W57
Cepilni kot	14 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje