

**WOHX 060302, desna, W00, Zvrst: BK6425****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268897 BK6425
GTIN	4047109225664
Razred artikla	24T

**Opis**

WOHX 060302, desna BK6425 Zvrst: BK6425

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Dodatna uporaba	M
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	BK6425
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 060302 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W00
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje