


 KOMET**DOHT 070202, nevtralna, W79, Zvrst: K10**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268859 K10
GTIN	4047109037090
Razred artikla	24T

Opis

DOHT 070202, nevtralna K10 Zvrst: K10
Lomilec odrezkov: K10
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 m/min
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 300 - 500 m/min

Tehnični opis

Dodatna uporaba	N
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	300 - 500 m/min
Zvrst	K10
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	K10
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 m/min

Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	K
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DOHT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	W79
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje